



AZM 161ST-11/12I-024-B6L

- Stort anslutningsutrymme
- Manuell tvångsöppning
- 2 Stickkontakt M12, #1#- och #2#-polig
- vänsterutförande
- Kompakt konstruktion
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
- Lång livslängd
- 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-29 23:51