



CSS 12-34-V-D-M-ST

- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- Aktivering från toppen
- Max. 31 sensorer kan seriekopplas.
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Hög repeter Noggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-05-26 11:28