



## MD 441-11Y-T-2512

- metallhus
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- 2 Kontakter
- Armen omställbar i steg om 180°
- I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
- Skyddsklass IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-12-02 10:12