



## AZM 170-02ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- IDC-metod för avslutning
- Manuell tvångsöppning
- skyddsisolerad
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruktion
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Lång livslängd
- Hög hållkraft
- vänsterutförande
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-07-18 04:26