



CSS12-34F1-V-D-M-ST

- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- Aktivering från toppen
- med flankdetektering av resetknappen
- För styrning av tvångsförda reläer utan övervakning
- Lämplig som ensam eller avslutningsenhet i seriekoppling av standardsensorer som ersättning för ett säkerhetsrelä
- Upp till 30 självövervakande CSS 34 säkerhetssensorer och en CSS 34F0/F1 i seriekoppling med bibehållen säkerhetsnivå i kategori 4 enligt ISO 13849-1
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-11-26 00:43