



## Z4V7H 335-02Z

- Momentan verkan med konstant kontaktryck upp till kopplingspunkten
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensen
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- **endast för positioneringssuppgifter**
- Konstruktion enligt EN 50041

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-17 12:35