



MV4H 017-22Y

- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 4 Kontakter
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Fjäders elasticitet tillåter hög tolerans på aktiveringsrörelsen

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-10-18 17:20