



MZM 100 ST2-1P2P-A Test

- Skyddslåsning övervakad
- låser med spänning
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling
- Patenterad

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-22 08:05