



AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC

- Kulsnäpplås till varje dörr, individuellt justerbar upp till 400 N
- 3 brytare i en kapsling
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
- för dubbeldörrar
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Robust konstruktion
- Lång livslängd
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skruvklämsanslutning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-10-06 09:06