



MV9H 015-11Y

- 3 Kablo giriři M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar deęiřtirebilir.
- elik ubuk

Schmersal Turkey Otomasyon rnleri ve Hizmetleri Ltd. řti., Atatrk Mah. Atařehir Bulvarı No:5, 34758 Atařehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir řekilde kontrol edilmiřlerdir. Grntler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęiřiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.11.2024 10:24