



MV6H 330-11Y-M20

- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (temel komponent)
- Düşük hareket hızlarına uygun
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- silikon içermez
- güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Yay çeliğinden yaprak yayı

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik
veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.06.2025 08:06