



CSS 14-34F1-S-D-M-ST

- 1 x konektör fişi M12, 8-kutup
- Yandan uyarılı
- reset basmalı butonun kenar izleme işlevi ile
- Sistem çıkışı emniyetli gözetleme modülü kullanmadan pozitif yönlendirilmiş röleyi kontrol etmek için.
- Emniyetli izleme modülünün yerine kullanılması için standart sensörlerin seri bağlantısında münferit veya klemens aracı olarak uygun
- ISO 13849-1' e göre kontrol kategorisi 4 için kendi kendini denetlemeli 30 e kadar CSS 34 sensörün seri bağlantısı ve bir CSS 34F0/F1 sensörü
- Termoplastik muhafaza
- Kontaklı elektronik, kodlu sistem
- Hızından kaçık uyarı mümkün mü
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlamaya hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
- Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.04.2025 07:31