



MV10H 330-11Y-M20-1348

- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- Uzun ömür
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (temel komponent)
- Düşük hareket hızlarına uygun
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- silikon içermez
- güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Epoksi reçine çubuğu

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.01.2025 23:42