



Z4V7H 332-11Y-M20-2138

- 1 Kablo girişı M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispiertosuna karşı direnci iyi
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Geniş kesme kontağı
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
- Manyetik depolama hızlı kapama sistemi
- Kontakt yıpranmasından bağımsız sabit anahtarlama noktası sağlayan hızlı kapama sisteminden ayrı anahtarlama sistemi.
- EN 50041 e uygun tasarım
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.05.2025 08:33