



AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC

- 1 Kablo girişı M 20 x 1.5
- IDC sonlandırma metodu
- Manuel bırakma
- Çift izolasyonlu
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Uzun ömür
- Etkili tutma kuvveti
-

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 7.02.2025 10:01