



ML 441-11Y-2512-6

- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Metal muhafaza
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- 2 Kontaktlar
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Isıya dayanıklı sürümde makara, şaftın üzerinde iki farklı konumda monte edilebilir.
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
- Koruma sınıfı IP65

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 14.11.2024 22:19