



MV6H 015-11Y

- 3 Kablo girişı M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (temel komponent)
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar deęiřtirebilir.
- Yay elięinden yaprak yayı

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. řti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.06.2025 09:26