



UV10H 432Y

- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 62 mm x 80 mm x 50 mm (temel komponent)
- Anahtarlama noktaları ve kontakt fonksiyonu ayarlanabilir.
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- Epoksi reçine çubuğu

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 4.12.2024 20:34