



MV9H 017-22Y

- 3 Kablo giriři M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 4 Kontaktlar
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (temel komponent)
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar deęiřtirebilir.
- Çelik çubuk

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik deęişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.08.2024 16:18