



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305668992

认证委托人名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产者名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产企业名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

产品名称和系列、型号、规格

限位开关

Z.332/M.330/T.330: Ui: 250V,50V (连接器版本); Uimp: 4 kV,0.8kV (连接器版本); Ith:6A; 使用类别: AC-15(不适用于 G 型), DC-13; AC-15: Ue/Ie:230VAC/2.5A, Ue/Ie:50V/2.5A (连接器版本); DC-13: Ue/Ie:24VDC/1A; IP65; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月01日 有效期至: 2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305668992

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解释：

Nr.	Option	Description	Available for...	
			Type 330	Type 332
(1)	Z	Snap action, direct opening 速动，具有直接断开功能	-	X
	M	snap action, no direct opening 速动，不具有直接断开功能	X	-
	T	Slow action 缓动	X	-
(2)	S	Plunger S 直杆 S	X	X
	3S	Side plunger 3S 附属推杆 3S	X	-
	2S	Telescopic plunger 2S 加长直杆 2S	X	-
	R	Roller Plunger R 滚轮直杆 R	X	X
	3R	Side roller plunger 3R 滚轮推杆 3R	X	-
	K	Offset Roller Lever K 滚轮偏移 K	X	-
	3K	Angle Roller Lever 3K 滚轮摇臂 3K	X	-
	V	With Actuator Head, no Lever 有操作头，无手柄	X	-
	VH	Roller Lever H 滚轮摇臂 H	X	-
	4VH	Roller Lever H 滚轮摇臂 H	-	X
	V2H	Leaf-spring lever 2H 弹簧杆 2H	X	-
	V3H	Roller lever 3H 滚轮摇臂 3H	X	-
	V4H	Spring rod lever on shaft 4H 轴上的弹簧杆 4H	X	-
	V6H	Leaf-spring lever 6H 弹簧杆 6H	X	-
	4V7H	Roller Lever 7H 滚轮摇臂 7H	-	X
	V7H	Roller Lever 7H 滚轮摇臂 7H	X	-
	4V8H	Roller Lever 8H 滚轮摇臂 8H	-	X
	V8H	Roller Lever 8H 滚轮摇臂 8H	X	-
	V9H	Rod lever 9H 棒杆 9H	X	-
	4V10H	Rod Lever 10H 长杆摇臂 10H	-	X
	V10H	Rod Lever 10H 长杆摇臂 10H	X	-
	3V11H	Cross-shaped Lever 11H 十字形摇臂 11H	X	-
	AF	Spring Rod Lever AF 弹簧杆 AF	X	-
3V	Actuator for Hinge mounting 用于铰链安装的操作头	X	-	
3V4D	Forked roller lever 4D 叉形滚轮摇臂 4D	X	-	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305668992

证书附页：第 2 页 共 2 页

(6)	Blank	Standard 标准类型		
	AuNi	AuAgNi contact (only M type) AuNi 镀金触头 (仅限 M 类型)	X	-
(7)	Blank	Standard 标准类型		
	G24	With LED 带 LED	X	-
	A	Weaker spring 春天较弱	X	-
(8)	Blank or M20	Cable entry M20 电缆进口 M 20	X	X
	ST	M12 connector with A-coding 连接器 M12(A 编码)	-	X
	2310	M12 connector with B-coding 连接器 M12(B 编码)	-	X
	HV	Metal Cable Entry 金属电缆进口	X	-
(9)	Blank	Actuator without roll or actuator with plastic roll 不带滚轮或带塑料滚轮		
	RMS	Actuator with brass roll (standard for ZR 332) 黄铜滚轮	X	X
	RVA	Actuator with stainless steel roll 不锈钢滚轮	X	X
	Blank	Angle of actuator = 0° 附件壳不转动	X	X
(10)	U90	Angle of actuator = 90° (clockwise) 附件壳顺时针转 90°	X	-
	U180	Angle of actuator = 180° (clockwise) 附件壳顺时针转 180°	X	-
	U270	Angle of actuator = 270° (clockwise) 附件壳顺时针转 270°	X	-
	Blank	Standard type 标准类型		
(11)	xxxx-xx	Indicator for minor customer-specific design change, without change for function or structure; 针对客户特殊需求, 不改变产品结构和功能		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司