



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650073

## 认证委托人名称及地址

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司  
上海市青浦漕盈路 3336 号

## 生产者名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

## 生产企业名称及地址

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司  
上海市青浦漕盈路 3336 号

## 产品名称和系列、型号、规格

微动开关

M630: Ui:250V; Uimp:4kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/4A; 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 01 日 有效期至：2029 年 06 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305650073

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

M 630-11-(1)-(2)-(3)(4)-(5)(6)		
序号	类别与描述	
(1)	2	焊接接线
	3	插座接线
	5	螺钉接线
(2)	(空白)	无灭弧装置
	C	直流电灭弧
(3)	(空白)	无操动件
	A	直片型
	B	直片带孔型
	D	直片带螺钉型
	E	8 mm 滚轮型
	F	5 mm 滚轮型
(4)	(空白)	操动件长度 (mm)
	17	
	19	
	24	
	30	
	40	
	50	
(5)	(空白)	位置 I
	II	位置 II
(6)	一个或多个数字、字符、字母等组合	表示客户特殊需求，不影响开关基本结构和功能，且该组合不限位数及形式
注： (5)-(6)位置可互换，不影响开关基本结构和功能； 型号中出现的字母不区分大小写； 型号中出现的“空格”、“-”或“/”无任何技术含义，仅增加可读性。		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司