



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305649335

认证委托人名称及地址

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
上海市青浦漕盈路 3336 号

生产者名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产企业名称及地址

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
上海市青浦漕盈路 3336 号

产品名称和系列、型号、规格

门开关

AZ15, AZ16, AZ17, AZ335, AZ3350 U_i: 500V (AZ15, AZ16, AZ17, AZ335), 250V (AZ3350);

U_{imp}: 6kV (AZ15, AZ16, AZ17, AZ335), 4kV (AZ3350); I_{th}: 10A;

AZ15, AZ16, AZ335, AZ3350: AC-15: U_e/I_e: AC230V/4A, DC-13: U_e/I_e: DC24V/4A; AZ17:

AC-15: U_e/I_e: AC230V/4A; 外壳防护等级: IP67; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 28 日 有效期至：2029 年 06 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305649335

证书附页：第 1 页 共 3 页

型号的解释：

AZ 15: 4 处操动件插口，仅 1 付触点。

AZ 15Z(1)-(2)(3)		
(1)	VK	无特殊要求
	Vrk	扣紧力 30N
	O	使用-ZO 型开关盘及-ZO 型操动件
(2)	(空白) 或 M16	接线孔 M16
	M20	接线孔 M20
	ST	带内接线插座 M12*1
(3)	(空白)	标准型号，无特殊需求
	-XXXX-XX	最多 3 组，X 由 0-9 数字标识，代表客户特殊需求，不影响开关基本结构和功能
注：(2)(3)的位置可互换，不影响产品结构及性能 型号中出现的字母不区分大小写。 型号中出现的“-“ 或 ”/“无任何技术含义，仅增加可读性。		

AZ 16: 4 处操动件插口，可用 2-3 付触点

AZ 16(1)ZV-(2)K(3)-(4)-(5)(6)		
(1)	(空白)	1 常开 1 常闭
	02	2 常闭
	03	3 常闭
	12	1 常开 2 常闭
(2)	(空白)	无特殊要求
	R	扣紧力 30N
(3)	G24	带 LED
(4)	(空白)	接线孔 M16
	M20	接线孔 M20
(5)	ST	底部带内接线插座 M12*1
	STL	左侧带内接线插座 M12*1
	STR	右侧带内接线插座 M12*1
(6)	(空白)	标准型号，无特殊需求
	-XXXX-XX	最多 3 组，X 由 0-9 数字标识，代表客户特殊需求，不影响开关基本结构和功能。
注：(2)(3)的位置可互换，不影响产品结构及性能 型号中出现的字母不区分大小写 型号中出现的“-“ 或 ”/“无任何技术含义，仅增加可读性。		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305649335

证书附页：第 2 页 共 3 页

AZ 17: 2 处操动件插口, 有 2 付触点。

AZ 17Z(1)-Z(2)K-(3) (4)		
(1)	11	1 常开 1 常闭
	02	2 常闭
(2)	(空白)	扣紧力 5N
	R	扣紧力 30N
(3)	(空白)	接线孔 M16
	ST	带内接线插座 M12*1
(4)	(空白)	标准型号, 无特殊需求
	-XXXX-XX	最多 3 组, X 由 0-9 数字标识, 代表客户特殊需求, 不影响开关基本结构和功能
注: (3) (4) 的位置可互换, 不影响产品结构及性能 型号中出现的字母不区分大小写。 型号中出现的“-”或“/”无任何技术含义, 仅增加可读性。		

AZ 335: 4 处操动件插口, 可用 2-3 付触点, 铝合金外壳。

AZ 335- (1)-(2)(3)		
(1)	03zk	3 常闭
	03zrk	3 常闭
	12zk	1 常开 2 常闭
	12zrk	1 常开 2 常闭
(2)	(空白)	附件壳不转动
	U90	附件壳顺时针转动 90°
	U180	附件壳顺时针转动 180°
	U270	附件壳顺时针转动 270°
(3)	(空白)	标准型号, 无特殊需求
	-XXXX-XX	最多 3 组, X 由 0-9 数字标识, 代表客户特殊需求, 不影响开关基本结构和功能
注: (2)(3) 的位置可互换, 不影响产品结构及性能 型号中出现的字母不区分大小写。 型号中出现的“-”或“/”无任何技术含义, 仅增加可读性。		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305649335

证书附页：第 3 页 共 3 页

AZ 3350: 1处操动件插口，可用2-3付触点，铝合金外壳。

AZ 3350- (1) -(2)(3)(4) (5) (6)		
(1)	03zk	3 常闭
	12zuek	1 常开 2 常闭
(2)	blank	银镍合金触点
	1637	镀金触点
(3)	blank	无特殊要求
	M16	接线孔 M16
	M20	接线孔 M20
(4)	blank	附件壳不转动
	U90	附件壳顺时针转动 90°
	U180	附件壳顺时针转动 180°
	U270	附件壳顺时针转动 270°
(5)	(空白)	不带带内接线插座
	ST	带内接线插座
	STD	带调节接线插座
(6)	(空白)	标准型号，无特殊需求
	-XXXX-XX	最多 3 组，X 由 0-9 数字标识，代表客户特殊需求，不影响开关基本结构和功能

注：(2)(3)(4)(5)的位置可互换，不影响产品结构及性能
型号中出现的字母不区分大小写。
型号中出现的“-“ 或 ”/”无任何技术含义，仅增加可读性。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司