



PS116-Z12-LR200-R200

- 带线 右, 2 m
- 速动型 1 常开触点 (NO) / 2 打开 (NC)
- 快速连接技术, 连接端子可旋转45°
- 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
- 塑料滚轮 \varnothing 9.5 mm
- 热塑外壳
- 对称外壳
- 防护等级 IP66, IP67

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/2/22 下午5:38