



## BN 32-10

- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 长寿命
- 操动方向和位置带开关符号指示
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- 热塑外壳
- 根据操动磁铁和型号，操动距离最大到 55 mm
- 插片联结器

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。图像可能与原始图像有所不同。您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。  
生成日期 2025/4/8 下午8:17