



TV7H 255-02Z

- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90° 重新安装
- 符合EN 50047安装细节
- 仅仅为了定位
- 操纵杆的角度每次可调节10°

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/8/29 上午11:18