



## PS116-T11-LR200-K250

- 带线 右, 2 m
- 缓动型 1 常开触点 (NO) / 1 打开 (NC)
- 快速连接技术, 连接端子可旋转45°
- 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
- 热塑外壳
- 对称外壳
- 防护等级 IP66, IP67
- 操动头可按8 x 45° 重新安装

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。  
生成日期 2025/3/26 上午6:04