



PS226-T12-K230

- 快速连接技术，连接端子可旋转45°
- 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 电缆进线2 x M20 x 1.5
- 按EN 50047设计
- 从开关底部平行操动，而且只适合小尺寸产品
- 带LED可选

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/8 下午12:29