



CSP 11-34F2-D-M-ST

- 1 x 联接插头 M12, 8-芯
- 从侧面操作
- 带, 有 现场确认
- 注意: 不再生产 (替代产品是: RSS 36 I)
- 热塑外壳
- 电子非接触, 编码系统
- 通过传感器和操动件的成对配套编码技术防止随意更改
- 允许未对准操作
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 2 带短路保护的PNP安全输出
- 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控, 直到控制箱

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/30 上午8:54