



MV4H 017-22Y

- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 4 触点
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (基本结构)
- 操动头每次可按4 x 90° 重新定位
- 摇臂位置连续可调360°
- 摇臂可以调整角度 180°
- 弹簧的弹力允许操动件的运动可以不精确

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/8/15 上午4:21