



CSS 8-16-2P+D-E-L

- 带线 5-芯
- 通过传感器的LED显示诊断和电信号的输出
- **注意：不再生产（替代产品是：RSS16）**
- 热塑外壳
- 电子非接触，编码系统
- 允许未对准操作
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 当在靠近传感器偏差范围时提前报警
- 16串联传感器的自我监控
- 2 带短路保护的PNP安全输出

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/1 上午10:55