



## TD 422-01y-1090/2512

- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 操动头每次可按4 x 90° 重新定位
- 金属外壳
- 摇臂位置连续可调360°
- 摇臂可以调整角度 180°
- 1 触点
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
- 对耐温型产品，滚轮可以安装在轴两个不同位置上
- 防护等级 IP65

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/1/20 下午12:36