



## CSS 8-180-2P+D-M-LST 0, 2M

- 带连接器的电缆 M12, 8-芯
- 通过传感器的LED显示诊断和电信号的输出
- 热塑外壳
- 电子非接触, 编码系统
- 允许未对准操作
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 当在靠近传感器偏差范围时提前报警
- 16串联传感器的自我监控
- 2 带短路保护的PNP安全输出

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/12/1 上午4:10