



## T4V7H 336-11Z-M20-1058

- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 杠长可无限调节
- 还可提供有大型橡胶滚轮和固定杆的型号
- 操纵杆的角度每次可调节10°
- 按EN 50041设计
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 适用于电梯
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操作件
- 操作头可按4 x 90° 重新安装

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。图像可能与原始图像有所不同。您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/6/28 上午5:41