



Z4V7H 332-11Y-1172/1503

- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- 操动头可按4 x 90° 重新安装
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 大触点断开
- 高重复精度开关触点
- 银触点镀金
- 速动磁开关系统
- 区别于速动开关，提供一个固定的开关位置点。
- 按EN 50041设计
- 仅仅为了定位
- 操纵杆的角度每次可调节10°

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/8/8 下午7:46