



T2C 441-11Y

- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 带终端锁定
- 操动头可按4 x 90° 重新安装
- 通过重新定位操动头改变操动方向
- 2 触点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
- 硬化处理过的操动臂
- 防护等级 IP65

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/25 上午12:21