



TL 470-33Y

- 4 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 6 触点
- 130 mm x 194 mm x 64 mm (基本结构)
- 操动头每次可按4 x 90° 重新定位
- 摇臂位置连续可调360°
- 摇臂可以调整角度 180°
- 对耐温型产品，滚轮可以安装在轴两个不同位置上

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/1/21 下午5:24