



## AZM190-02/01RK-G-24VDC

- 热塑外壳
- 长寿命
- 联锁保护防止不正确锁定
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- 操动头可以4 x 90° 旋转定位
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 配电箱
- 精巧设计，通常适合于安装在铰链门，铝合金框架防护结构
- 机械密封以防尘
- 终止剪割钳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/6/21 下午8:30