



AZR31S1/110VAC

- 失效安全静态监控器
- 通过监控e. m. f实现无传感器检测静止状态
- 直接连接到三相电机
- 适合连接到如下接口参数的变频器：回转磁滞 0...1000Hz；
开关频率最高到16KHz，
电机电压范围：0...400V
- 该失效-安全静态肩控器的优点就是在使用中不需要对目标值进行调整。
- 3 安全触点，STOP 0
- 1 信号输出

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/9 上午11:23