



T4V7H 336-02YR-2079-2

- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 杠长可无限调节
- 还可提供有大型橡胶滚轮和固定杆的型号
- 操纵杆的角度每次可调节10°
- 按EN 50041设计
- 热塑外壳
- 仅仅为了定位
- 双绝缘
- 适用于电梯
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 操动头可按4 x 90° 重新安装

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/10 上午5:59