



AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

- 紧凑、扁平设计
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- 高持紧力 2000 N
- 扣紧力40N
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 编码级别“高”的独立编码版本，符合ISO 14119
- 适用铰链门和滑动门的唯一型号
- 操作件可在180度角内连续联锁。
- 对称安装，可安装在任意一侧

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/9/11 下午3:53