DATENBLATT

MKSC32

- ohne Sperrhülse
- 4 Kontakte
- Einbautiefe 70 mm
- 2 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.
Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.05.2025, 23:25