FICHA TÉCNICA

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

- Velocidad de cinta hasta 1 m/s
- Rodillo de Nylon, Ø 22 mm, superficie de rodadura 95 mm
- ■ 1 contacto NA / 1 contacto NC con una deflexión de 24°
- Contacto NC de apertura forzada para conmutaciones seguras
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041
- **sólo para aplicaciones de posicionado**

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/7/2025 7:31