FICHA TÉCNICA

TL 461-30Y

- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 118 mm x 155 mm x 64 mm (componente básico)
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/7/2025 12:05