FICHA TÉCNICA

MV10H 015-11Y

- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- Varilla de resina Epoxy

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/7/2025 5:24