FICHA TÉCNICA

CSS 12-34-V-SD-M-ST

- 1 x Conector M12, 8 polos
- Actuación desde arriba
- salida de diagnostico en serie
- Máx. 31 sensores puedes ser conectados en serie.
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/7/2025 5:57