FICHES TECHNIQUES

ML 441-11Y-M20

- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Boîtier métallique
- Actionneur réglable de 360° en continu
- 2 Contacts
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
- Etanchéité IP65

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-04-26 02 h 05