SCHEDA TECNICA

PS116-T12-L200-R200

- Cavo di collegamento sotto, 2 m
- commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.04.2025, 21:58