数据表

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

- 热塑外壳
- 使用RFID技术进行编码，符合ISO 14119
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
- 手动解锁
- 防护等级 IP66, IP67
- 高持紧力 2000 N
- 2个OSSD安全输出，用于安全门监控
- 2个OSSD安全输出，用于防护锁定监控
- 对称构造形式，装配在40mm型材上
- 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/7/24 下午7:43