

新型电磁安全锁
高编码

AZM150

长条形电磁安全锁

新



SCHMERSAL
THE DNA OF SAFETY

AZM150

长条型设计 - 高编码




- 操动头可旋转4 x 90°
- 保持力 $F_{zh} = 1,500 \text{ N}$
- 扣紧力50 N
- 独立编码版本
编码级别“高”，符合ISO 14119
- 通电解锁/通电上锁
- 4副开关触点
- 宽/高/深：40 x 204 x 48 mm
- 防护等级IP66, IP67
- 适用于40 mm型材





旋转操动头
操动头无需松开螺钉即可旋转



高保持力
长条型设计，高编码
 $F_{Zh} = 1,500 \text{ N}$

AZM150

新型电磁安全锁 高编码

新型AZM150机械电磁安全锁，具有长条型设计和1500 N锁紧力。

AZM150可以与一系列不同的操动件组合，以适应不同的安装情况，包括用于滑动防护门的直式操动件（B1）或弯角操动件（B5），以及用于小型铰链防护门的可调操动件（B6）。

电磁锁的一个主要优点是可旋转的操动头，只需按下盖板即可简单锁定，不用螺栓连接。360度旋转的操动头及其两个插缝允许一系列的安裝方式，高度通用。

操动件和附件

广泛应用的解决方案



所有安装情况下的操动件
B1（直式操动件），B5（弯角操动件），
B6（可调操动件）



停工上锁标签SZ150-1
防止意外关闭，例如在维修时



手动解锁，紧急逃逸
或紧急解锁装

施迈赛集团

保护人员与设备安全

在机器安全防护领域，施迈赛集团是国际市场专业领导者之一。创建于1945年的施迈赛集团，目前在全球拥有2000名员工，在世界三大洲拥有七座生产基地，下属子公司及销售合作伙伴遍布全球六十多个国家。

客户包括机械工程领域、生产制造领域、设备用户等全球跨国企业。施迈赛集团为全球客户提供专业机械安全系统与最优行业解决方案。业务领域覆盖：食品制造、包装行业、机床机械、电梯行业、重工行业，以及汽车行业等。

随着机械安全标准与各项指令的日益严格，技术服务中心tec.nicum作为施迈赛旗下独立部门，提供您全方位安全服务。服务范围包括：国际认证的功能安全工程师团队帮助您选择最适合的安全设备、CE合规评定、风险评估等。tec.nicum安全技术服务中心专家们由国际认证的功能安全工程师团队组成，与全球客户紧密合作，拥有丰富专业安全知识与行业经验。



安全产品

- 安全开关，安全传感器，电磁安全锁
- 安全控制系统，安全继电器模块，安全总线系统
- 安全光电装置，安全触动装置
- 自动化技术：限位开关，接近开关

安全系统

- 危险区域防护完整解决方案
- 安全控制器独立参数设置与编程
- 定制化安全技术 - 独立设备与整条生产线
- 行业解决方案

安全技术服务

- tec.nicum academy – 培训与研讨会
- tec.nicum consulting – 咨询服务
- tec.nicum engineering – 设计与技术规划
- tec.nicum integration – 安装和改造



联系我们
地址：上海市青浦区漕盈路3336号
电话：021-63758287
邮箱：marketing@schmersal.com.cn
技术支持热线：400 821 8833

SISS / 12.2020 / Revision 02

 **SCHMERSAL**
THE DNA OF SAFETY

以上内容请最终以我司技术部最新资料为准。
如需最新资料，请与我司人员直接联系。

www.schmersal.com.cn