



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305669766

## 认证委托人名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

## 生产者名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

## 生产企业名称及地址

Schmersal India Pvt. Ltd.  
G-7/1, MIDC; Ranjangaon, Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra,  
India

## 产品名称和系列、型号、规格

### 联锁开关

AZM 190...;Ui: 250V/60V\*)(4 个触点或带 LED 指示灯的开关);Uimp:4kV/1.5kV\*)(4 个触点或带 LED 指示灯的开关);AC-15:Ue/Ie: 230VAC/4A;DC-13:Ue/Ie: 24VDC/4A;only AC-15:Ue/Ie:60VAC/4A for \*) (4 个触点或带 LED 指示灯的开关);Ith:4A; IP67 (IP65 for “N” and “T” types);型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 02 日 有效期至: 2029 年 08 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305669766

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

Explanation of AZM 190 ordering code				
AZM 190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)-(6)				
#	Option	Description		
(1)	02/01	Magnet 2NC, Actuator 1NC	磁铁 2 常闭触点, 执行器 1 常闭触点	
	02/02	Magnet 2NC, Actuator 2NC	磁铁 2 常闭触点, 执行器 2 常闭触点	
	02/10	Magnet 2NC, Actuator 1NO	磁铁 2 常闭触点, 执行器 1 常开触点	
	02/11	Magnet 2NC, Actuator 1NC / 1NO	磁铁 2 常闭触点, 执行器 1 常开, 1 常闭触点	
	11/01	Magnet 1NC / 1NO, Actuator 1NC	磁铁 1 常开, 1 常闭触点, 执行器 1 常闭触点	
	11/02	Magnet 1NC / 1NO, Actuator 2NC	磁铁 1 常开, 1 常闭触点, 执行器 2 常闭触点	
	11/10	Magnet 1NC / 1NO, Actuator 1NO	磁铁 1 常开, 1 常闭触点, 执行器 1 常开触点	
	11/11	Magnet 1NC / 1NO, Actuator 1NC / 1NO	磁铁 1 常开, 1 常闭触点, 执行器 1 常开, 1 常闭触点	
	(2)	blank	Power to unlock	通电开锁
		A	Power to lock	通电上锁
	(3)	blank	Manual release (on cover)	手动解锁 (盖子上)
E0		Without manual release	无手动解锁	
E1		Lateral manual release	侧面手动解锁	
T		Escape Release		
N		Emergency release	侧面紧急按钮解锁	
(4)	Blank	Without LED indicator	不带 LED 显示	
	G	With LED indicator, only 24 VDC/ 24 VAC	带 LED, 仅 24 VDC/ 24 VAC	
(5)	Blank	Standard version without mounting plate	标准版没有安装板	
	MPV	With mounting plate MPV 190-V	带安装板 MPV 190-V	
	MPVD	With mounting plate MPV 190-VD	带安装板 MPV 190-VD	
(6)	24 VDC	Us 24 VDC	Us 24 VDC	
	24 VAC	Us 24 VAC	Us 24 VAC	
	48 VAC	Us 48 VAC	Us 48 VAC	
	110 VAC	Us 110 VAC	Us 110 VAC	
	230 VAC	Us 230 VAC	Us 230 VAC	
(7)	x xx-xx	Indicator for minor customer-specific design change, without change for function or structure	针对客户特殊需求, 不改变产品结构和功能	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司